

หน่วยบอลวาล์ว VAPB-A-1/2-F-40-F03-PA10

หมายเลขชิ้นส่วน: 8191919

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	บอลวาล์ว 2 ทาง ไดรฟ์หมุนโยก
ประเภทการดำเนินการ	นิวเมติก
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
ข้อต่อแบบเข้ามุม	Rp1/2
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์	ทิศทางการสล็อต = ทิศทางการไหล
รูปแบบการเจาะหน้าแปลน	F03
ขนาดที่กำหนดDN	15
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
แรงดันใช้งาน	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN	40
แรงบิดเบรกอะเวย์ที่วาล์วแรงดันระบุความแตกต่างของแรงดัน PN	5 Nm
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN10226-1
ปานกลาง	อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [·:·:·] ก๊าซเฉื่อย น้ำ - ไม่ใช่ไอน้ำ ของเหลวที่เป็นกลาง สื่อกระแสอื่น ๆ ตามคำขอ
สื่อปฏิบัติการ	ระบอบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...200 °C
กระแสKv	17 m³/h
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลืองชุบนิเกิล
ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ	2.0402 CW617N

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุซีลกันน้ำ	PTFE
ซีลวัสดุ	HNBR ไฟเบอร์
ลูกบอลวัสดุ	ทองเหลือง ฮาร์ดโครมชุบ
วัสดุลูกบอลหมายเลข	2.0401 CW614N
เพลลาวัสดุ	ทองเหลือง
เพลลาหมายเลขวัสดุ	2.0401 CW614N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1370 g
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ