


# วาล์วเปิด/ปิด MS9-EE-G-V24-S-VS

หมายเลขชิ้นส่วน: 562940

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ซีรีส์                                                        | MS                                              |
| ขนาด                                                          | 9                                               |
| ขั้ว                                                          | 90 mm                                           |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | ตัวเลื่อนลูกสูบ                                 |
| ประเภทการดำเนินการ                                            | ไฟฟ้า                                           |
| หลักการปิดผนึก                                                | อ่อน                                            |
| ฟังก์ชันการระบายอากาศ                                         | คืนแรงไม่ได้                                    |
| แมนนวลทดสอบ                                                   | Detenting<br>คล้ำ                               |
| รีเซ็ตประเภท                                                  | สปริงกล                                         |
| ประเภทการกระตุ้น                                              | นำร่อง                                          |
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | 3/2, แบบปิด, คอยด์เดี่ยว                        |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 3.5 bar...16 bar                                |
| กักขังกัน                                                     | ความคุ้มครองที่ดี                               |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 18000 l/min                                     |
| อัตราการไหลปกติ 2-3                                           | 14100 l/min                                     |
| รอบการทำงาน                                                   | 100%                                            |
| ลักษณะขดลวด                                                   | 24VDC: 4.5W                                     |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง       |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                          |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -10 °C...60 °C                                  |
| ระดับความดันเสียง                                             | 93 dB(A)                                        |
| ระดับการป้องกัน                                               | IP65                                            |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...60 °C                                  |
| ประเภทของรัด                                                  | การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก: |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                      |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 2300 g                                          |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ข้อต่อลม 3        | G1                                                                   |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | รูปร่าง A<br>ปลั๊ก<br>ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803<br>ดีไซน์สีเหลือง |
| วัสดุวาล์วลูกสูบ  | POM                                                                  |
| ซีลวัสดุ          | NBR                                                                  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมหล่อ                                                       |