


**ตัวกรอง**  
**MS9-LF-G-CUM**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 564108

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | 9                                                            |
| ซีรีส์                                 | MS                                                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | แนวตั้ง +/- 5°                                               |
| กรองความบริสุทธิ์                      | 5 µm                                                         |
| ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท                   | หมุนด้วยมือ                                                  |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | ตัวกรองพร้อมชุดแยกน้ำด้วยระบบแรงเหวี่ยง                      |
| ระดับการแยกคอนเดนเสท                   | 75 %                                                         |
| แรงดันใช้งาน                           | 0 bar...20 bar                                               |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -10 °C...60 °C                                               |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก        | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:8:4]               |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -10 °C...60 °C                                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                               |
| ขนาดร่อง                               | 5 µm                                                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 2000 g                                                       |
| ประเภทของรัด                           | การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก:              |
| วัสดุหุ้ม                              | PA เสริมแรง                                                  |
| วัสดุของจานหมุน                        | POM                                                          |
| ตัวกรองวัสดุ                           | ปอม<br>วิชาพลศึกษา                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |
| วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ                     | อลูมิเนียมหล่อ                                               |
| ขายึดวัสดุ                             | อลูมิเนียมหล่อ                                               |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | อลูมิเนียมหล่อ                                               |
| ขั้วต่อโมดูลวัสดุ                      | อลูมิเนียมหล่อ                                               |
| เปลือกวัสดุ                            | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                                         |
| วัสดุซีล                               | NBR                                                          |

| ลักษณะเฉพาะ          | มูลค่า |
|----------------------|--------|
| วัสดุในการดูหน้าต่าง | PA     |
| แผ่นแยกวัสดุ         | POM    |