

**เทอร์มินัลสตริป**  
**VABM-L1-10W-G18-14**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 566592

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| กว้าง                                  | 10.5 mm                                             |
| จำนวนตำแหน่งหัวลวดสูงสุด               | 16                                                  |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar              |
| อนุญาต                                 | เครื่องหมาย RCM<br>c UL เร้า - ได้รับการยอมรับ (OL) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| แรงบิดขั้นสูงสุดสำหรับการติดตั้ง DIN   | 1.5 Nm                                              |
| แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดหัวลวด         | 0.45 Nm                                             |
| แรงขันยึดสูงสุดบนผนัง                  | 3 Nm                                                |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 443 g                                               |
| ควมคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14          | M5                                                  |
| การเชื่อมต่อควมคุมอากาศเสีย 82/84      | M5                                                  |
| ข้อต่อลม 1                             | G1/8                                                |
| ข้อต่อลม 2                             | M5                                                  |
| ข้อต่อลม 3                             | G1/8                                                |
| ข้อต่อลม 4                             | M5                                                  |
| ข้อต่อลม 5                             | G1/8                                                |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                              |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ                      | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                                |