



ตารางการจัดทำดัชนีแบบหมุน **DHTG-65-24-A-L** หมายเลขชิ้นส่วน: 8213370

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	65
แผ่นขนาน	0.04 mm
แผ่นหมด	0.02 mm
แผ่นศูนย์กลาง	0.02 mm
ความสามารถในการทำซ้ำของมุมหมุน	0.03 deg
ทิศทางการหมุน	การหมุนย้อนกลับ
การทำให้หมด ๆ	โซลีนอยด์ทรงสี่เหลี่ยม ปรับระดับได้
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	เฟืองคลัทช์ เฟืองและตัวขับเฟือง ลำดับการเคลื่อนไหวกึ่งอัตโนมัติ
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับเซ็นเซอร์อุปนัย
สเปซซิง	24
แรงดันใช้งาน	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทำซ้ำได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...80 °C
ระดับความดันเสียง	70 dB(A)
ระดับการป้องกัน	IP54
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	160 kgcm ²
แรงในแนวแกนคงที่สูงสุด	1000 N
แมกซ์โมเมนต์เฉื่อยคงที่	100 Nm
แรงรัศมีสถิตสูงสุด	2000 N

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
แม็กซ์โมเมนต์สัมพัทธ์	100 Nm
แรงบิดตามทฤษฎี 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	2.1 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1900 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุและปลอกตรงกลาง
พอร์ทลม	เกลียวใน M5
แผ่นวัสดุ	เหล็กกล้าไนซ์
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	เหล็กกล้าไนซ์
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียม
ซีลวัสดุ	NBR TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียม