

พาราเรล คินนีเมติกส์(ซิสเต็มส์)

EXPT-95-E4

หมายเลขชิ้นส่วน: 569799

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	พาราเรล คินนีเมติกส์
ขนาด	95
พื้นที่ทำงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อย	950 mm
พื้นที่ทำงานความสูงเล็กน้อย	100 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวนอน
ประเภทมอเตอร์	เซอร์โวมอเตอร์
รอบการทำงาน	100%
อัตราเร่งสูงสุด	110 m/s ²
ความเร็วสูงสุด	7 m/s
อัตราการเลือกสูงสุด	140 เลือก/นาทึนรอบ 12 นัว
พืกัตโหลดสูงสุด	5 kg
โหลดพืกัตพร้อมไดนามิกสูงสุด	1 kg
ความแม่นยำของตำแหน่ง	±0.5 มม.
เสถียรภาพของทิศทาง	±0.5 มม.
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	±0.1 มม.
แรงประมวผลสูงสุดในทิศทาง Z	1000 N
แรงในกระบวนการทั่วไปในทิศทาง Z	พื้นที่ทำงาน 750 N Ø สูงสุด 237.5 มม.
น้ำหนักพื้นฐานของจลนศาสตร์	61.5 kg
แม็กซ์ แรงเฟรมแนวนอน	200 N
ความแข็งแรงสูงสุดของเฟรมแนวดัง	325 N
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...40 °C
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III