


เซอร์โวมอเตอร์

EMMH-AS-108-MKA-HS-S1MB-T

หมายเลขชิ้นส่วน: 8215360

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...40 °C
หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิแวดล้อม	สูงถึง 80°C โดยมีการลดพิกัด -2%/°C
ความสูงสูงสุด	3000 m
หมายเหตุเกี่ยวกับความสูงในการติดตั้งสูงสุด	ตั้งแต่ 1,000 ม. เท่านั้น โดยมีการลดลง -1.0% ต่อ 100 ม.
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 100 %
ได้มาตรฐาน	IEC 60034
ระดับความร้อนตามมาตรฐาน EN 60034-1	F
อุณหภูมิหมุนสูงสุด	155 °C
ระดับการออกแบบตามมาตรฐาน EN 60034-1	S1
การตรวจสอบอุณหภูมิ	การส่งผ่านอุณหภูมิมอเตอร์แบบดิจิทัลผ่าน EndDat 2.2
การออกแบบมอเตอร์ตามมาตรฐาน EN 60034-7	IM B14 IM V18
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ระดับการป้องกัน	IP69K
ศูนย์ยกกลาง, ศูนย์ยกกลาง, ความเบี่ยงเบนของแนวแกนตาม DIN SPEC 42955	N
คุณภาพสมดุล	G 2.5
แรงบิดพื้นเพื่อ	<1.0% ของแรงบิดสูงสุด
อายุการจัดเก็บภายใต้สภาวะปกติ	20000 h
รหัสอินเทอร์เฟซ Motor Out	108C
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ	ขั้วต่อไฮบริด
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	M17 x 0.75
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวน핀/สายไฟ	15
ระดับมลพิษ	2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ (ยกเว้นการทำเครื่องหมายด้วยเลขเซอร์)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ได้รับการรับรองให้สัมผัสอาหารโดยตรง
ความเหนียว	ตามมาตรฐาน EN 60068-2-6

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กันกระแทก	ตามมาตรฐาน EN 60068-2-29 15 g/11 ms ตามมาตรฐาน EN 60068-2-27
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	680 V
ประเภทสวิตช์เชิงโซลัน	ติดตั้งด้านใน
จำนวนคู่ขั้ว	5
แรงบิดคอก	5.9 Nm
พิกัดแรงบิด	3.85 Nm
แรงบิดสูงสุด	19 Nm
ความเร็วการหมุนปกติ	2000 rpm
ความเร็วการหมุนสูงสุด	7000 rpm
ความเร็วกลสูงสุด	7000 rpm
ความเร่งเชิงมุม	100000 rad/s ²
จัดอันดับเครื่องยนต์กำลัง	810 W
กระแสไฟหยุดนิ่งต่อเนื่อง	6.5 A
กระแสมอเตอร์ปกติ	4.4 A
กระแสสูงสุด	22.8 A
ค่าคงที่มอเตอร์	0.89 Nm/A
ค่าแรงบิดคงที่	0.92 Nm/A
เฟสเฟสคงที่แรงดัน	59.5 mVmin
ความต้านทานขดลวดเฟสต่อเฟส	1.03 Ohm
ตัวเหนี่ยวนำขดลวดเฟสต่อเฟส	5.3 mH
ขดลวดเหนี่ยวนำตามยาว Ld (เฟส)	2.4 mH
ตัวเหนี่ยวนำการแบ่งขดลวด Lq (เฟส)	2.7 mH
ค่าคงที่เวลาไฟฟ้า	5.2 ms
ค่าคงที่เวลาความร้อน	82 min
ความต้านทานความร้อน	0.77 K/W
หน้าแปลนวัด	300 x 300 x 30 มม., เหล็ก
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของโรเตอร์	3.57 kgcm ²
โมเมนต์เอ้าท์พุทรวมของความเฉื่อย	4.3 kgcm ²
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	8900 g
โหลดเพลอาแกนที่อนุญาต	137 N
โหลดเพลารัศมีที่อนุญาต	685 N
เซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์	ตัวเข้ารหัสหลายรอบอย่างแน่นนอน
การกำหนดตำแหน่งผู้ผลิตตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์	EQI 1331
เซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์สำหรับabsolute detectable revolutions	4096
อินเทอร์เฟซตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์	วันที่สิ้นสุด 22
หลักการวัดเซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์	อุปนัย
ตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์ แรงดันใช้งาน DC	5 V
ตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์ ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	3.6 V...14 V
ค่าตำแหน่งตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์ต่อการปัววัติ	524288
ความละเอียดของตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์	19 bit
การวัดมุมความแม่นยำของระบบเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์	-65 arcsec...65 arcsec
แรงบิดในพยางเบรก	11 Nm
เบรก DC แรงดันใช้งาน	24 V
เบรกการใช้กระแส	0.57 A
ค่าพลังงานของเบรก	13.6 W
เบรกต้านทานคอยล์	42.1 Ohm

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
เบรกเหนียวน้ำหนักลด	2600 mH
เวลาเบรกแยก	60 ms
เวลาปิดเบรก	58 ms
การตอบสนองล่าช้า เบรก DC	10 ms
เบรกความเร็วรอบเดินเบาสูงสุด	10000 rpm
แรงเสียดทานสูงสุดต่อขั้นตอนการเบรก	910 J
จำนวนจุดหยุดฉุกเฉินต่อชั่วโมง	1
งานเสียดสีเบรกทั้งหมด	910 kJ
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของเบรก	0.73 kgcm ²
วงจรสวิตซ์,เบรกมือ	10 ล้านการทำงานที่ไม่ได้ใช้งาน (ไม่มีงานเสียดสี!)
MTTF ส่วนประกอบย่อย	190 ปี เซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์