


Döndürme/kaldırma modülü EHMB-32-100

Ürün numarası: 1098558

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Pinyon çapı	12 mm
Çalışma stroğu	0 ... 100 mm
Büyükük	32
Dönme açısı	Sonsuz
Dişli kayış hatvesi	5 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Redüktör tipi	Dişli kayış tahriği
Tasarım yapısı	Elektromekanik döner strok modülü Dişli kayışlı
Dişli oranı	3:1
Maks. çıkış hızı	300 1/min
Maks. giriş hızı	900 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Tahrik momenti	6,7 Nm
Max. itme kuvveti Fx	750 N
Yüksüz itme torku	< 0,5 Nm
Ürün ağırlığı	6.112 g
Malzeme, tahrik mili	Çelik
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tahrik mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, dişli kayış	Cam fiberli polikloropren