

# ขับเบสไฟฟ้า VAVE-L1-1K7-LR หมายเลขชิ้นส่วน: 573946

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| คุณสมบัติสาย                                   | สำหรับการใช้งานแบบคงที่                                                  |
| การป้องกันชั้ย้อนกลับ                          | ไบโพลาร์                                                                 |
| ฟังก์ชันเพิ่มเติม                              | ดับประกายไฟ<br>การลดกระแสไฟโวลต์                                         |
| การแสดงสถานะสัญญาณ                             | ไฟ LED                                                                   |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC                            | 24 V                                                                     |
| ตัวต้านทานไฟกระชาก                             | 0.8 kV                                                                   |
| ระดับมลพิษ                                     | 3                                                                        |
| อนุญาต                                         | เครื่องหมาย RCM                                                          |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่ง EU EMC                                                         |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC                            |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| ระดับการป้องกัน                                | IP65                                                                     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -5 °C...60 °C                                                            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                              | ตามต้องการ                                                               |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                             | 0.27 Nm                                                                  |
| รัศมีการโค้งของสายเคเบิลขั้นต่ำ                | 34 mm                                                                    |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 20 g                                                                     |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                              | 2-pin / 2-wire<br>มุมข้อบกพร่อง / สายเคเบิล<br>ดีไซน์สี่เหลี่ยม/ปลายเปิด |
| การประกอบสายเคเบิล                             | 2 x 0.25 มม. <sup>2</sup>                                                |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล                  | 3.4 mm                                                                   |
| ความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล   | ±0.1 มม.                                                                 |
| ความยาวสายเคเบิล                               | 1 m                                                                      |
| ปลายสาย                                        | ปลอกโลหะ                                                                 |
| การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน                       | ไม่พร้อมใช้งาน                                                           |
| ประเภทของรัด                                   | บนโซลีนอยด์วาล์วพร้อมสกรูยึดตัวเอง                                       |
| ที่อยู่อาศัย                                   | สีดำ                                                                     |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                   |
| วัสดุหุ้ม                                      | ปะ                                                                       |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า   |
|-------------------|----------|
| ซีลวัสดุ          | EPDM     |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | PA       |
| วัสดุปลอกสาย      | TPV      |
| วัสดุสกรู         | เหล็กดัด |