



เบอร์นูลลี-กริปเปอร์  
OGGB-100-G18-2-Q  
หมายเลขชิ้นส่วน: 574566

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                              | มูลค่า                                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                        | ตามต้องการ                                     |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ                      | ด้านบน/ด้านข้าง                                |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกริปเปอร์ลม             | 100 mm                                         |
| แรงดันใช้งาน                             | 0 bar...6 bar                                  |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน             | 1 bar                                          |
| ปริมาณการไหลอากาศที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย | 110 l/min                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                           | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม   | ไม่สามารถทำน้ำมันได้                           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ   | VDMA24364-B2-L                                 |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK          | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| อุณหภูมิปานกลาง                          | 0 °C...60 °C                                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                           | 0 °C...60 °C                                   |
| ระดับความดันเสียงที่แรงดันใช้งานที่ระบุ  | 65 dB(A)                                       |
| ระดับพลังเสียงที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย    | 78 dB(A)                                       |
| แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย            | 6 N                                            |
| แรงด้านข้างที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย       | 12 N                                           |
| ประเภทของรัด                             | ด้วยเกลียวใน                                   |
| พอร์ทลม                                  | G1/8                                           |
| การเชื่อมต่อทางเลือก                     | G1/8                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                        | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>อนโนไดซ์               |
| องค์ประกอบตัวเว้นวรรควัสดุ               | NBR<br>ปอม                                     |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                         | 210 g                                          |