


Üç nokta kavrayıcı DHDS-16-A-NC

Ürün numarası: 1259492

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	16
Tutma çenesi başına strok	2,5 mm
Max. Değişirme hassasiyeti	$\leq 0,2$ mm
Max. tutucu çene açığı boşluğu ax,ay	$\leq 0,5$ deg
Max. tutucu çene boşluğu Sz	$\leq 0,02$ mm
Dönme simetriği	$\leq 0,2$ mm
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	$\leq 0,04$ mm
Tutucu parmakların sayısı	3
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu fonksiyonu	3-nokta
Tutma kuvveti emniyeti	Kapamada
Tasarım yapısı	Kol yataklı motion sırası
Konum algılama	Hall sensörleri için
Çalışma basıncı	4 ... 8 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	≤ 4 Hz
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde min. açma süresi	31 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde min. kapatma süresi	34 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F5
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	0,139 kgcm ²
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	50 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	2 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	2 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	2 Nm
Yataklama elemanları için yağlama boşluğu	10 Mio SP
Harici tutucu parmağı başına maks. taban	50 g
Ürün ağırlığı	99 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli ve ayar pimli
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	PA
Malzeme, muhafaza	İşlenebilir alüminyum alaşım, sert anotlanmış
Malzeme, tutma çeneleri	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik