


# Radyal kavrayıcı DHRS-32-A-NC

Ürün numarası: 1310165

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	32
Max. Deęiřtirme hassasiyeti	$\leq 0,2$ mm
Max. Açılma açısı	180 deg
Dönme simetrięi	$\leq 0,2$ mm
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	$\leq 0,1$ mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Çalıřma řekli	çift etkili
Tutucu fonksiyonu	Radyal
Tutma kuvveti emniyeti	Kapamada
Tasarım yapısı	yataklı motion sırası
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalıřma basıncı	4 ... 8 bar
Tutucunun max. çalıřma frekansı	$\leq 3$ Hz
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde min. açma süresi	131 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde min. kapatma süresi	88 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basıncılı hava [7:4:4]
Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün (diđer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F5
Çevre sıcaklıęı	5 ... 60 °C
Kütlev atalet momenti	1,69 kgcm <sup>2</sup>
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	120 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	6,2 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	6,2 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	6,2 Nm
Ürün aęırlıęı	490 g
Baęlantı řekli	Diři diř ve merkezleme burcu Geçiş delięi ve merkezleme burcu ile Seçenekler:
Pnömatik baęlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	PA
Malzeme, muhafaza	İřlenebilir alüminyum alařım, sert anotlanmış
Malzeme, tutma çeneleri	Yüksek alařımlı çelik