


Step motor EMMS-ST-87-S-S-G2

Ürün numarası: 1370482

★ Temel ürün gamı

Redüktörsüz, frensiz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	0 - 85 %
Uygun olduğu standart	IEC 60034
İzolasyon koruma sınıfı	B
EN 60034-1'e uygun termal sınıf	B
EN 60034-1'e uygun seviye sınıfı	S1
Koruma sınıfı	IP54
Elektrik bağlantı sistemi	Erkek soket
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Nominal çalışma gerilimi DC	48 V
Motor tutma momenti	2,5 Nm
Max. Devir	2.130 1/min
Tam adımdaki adım açısı	1,8 deg
Adım açısı toleransı	±5 %
Nominal akım motor	9,5 A
Gerilim sabiti, faz	19 mVmin
Sargı rezistans fazı	0,1 Ohm
Sargı endüktans fazı	0,45 mH
Rotorun kütle atalet momenti	1 kgcm ²
Toplam güç aktarma atalet momenti	1 kgcm ²
Ürün ağırlığı	1.950 g
Müsaade edilir aksel mil yükü	65 N
Müsaade edilir radyal mil yükü	200 N
Fren tutma momenti	2 Nm