

## Dişli kayış ekseni ELGA-TB-RF-70-

Ürün numarası: 1371245

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Değer
Tahrik pinyonu etkin çap	28.65 mm
Çalışma stroku	50 mm...7000 mm
Boyut	70
Dişli kayış bölümlenme	3 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Silindirik kılavuzu
Tasarım	Elektromekanik lineer eksen dişli kayış ile
Motor türü	Servo motor
Maks. ivmelenme	50 m/s <sup>2</sup>
Maks. hız	10 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,08 mm
Devreye girme süresi	100%
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. besleme kuvveti F <sub>x</sub>	260 N
Besleme sabiti	90 000058
Yağlama aralığı güzergaha bağlıdır	10000 Km
Profil malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapama bandı malzemesi	paslanmaz çelik şerit
Tahrik kapağı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Kılavuz malzemesi	Çelik
Kayış kasnakları malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Kızak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Dişli kayış tutma elemanı malzemesi	Paslanmaz çelik dökümü
Dişli kayış malzemesi	Cam kordonlu ve naylon kaplı polikloropren Çelik kordlu ve naylon kaplı poliüretan Çelik kordlu poliüretan