


Selenoid valf VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-1P4-6

Ürün numarası: 1492130

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-------------------------------------|---|
| Tasarım | Diyaframli valf cebri kumandalı |
| Çalıştırma türü | elektrikli |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | Dik mıknatıs |
| Montaj türü | Hat kurulumu |
| Bağlantı rakoru | G1 |
| Elektrik bağlantısı | A formu Soket EN 175301-803 uyarınca kare tasarım |
| Nominal genişlik | 27.5 mm |
| Valf fonksiyonu | 2/2 kapalı tek bobinli |
| Manuel kumanda | yok |
| Akış yönü | tersine çevrilemez |
| Ortam | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Mineral yağ Su nötr sıvılar Talep üzerine başka diğer akışkanlar |
| Bağlantı elemanı PN nominal basınç | 40 |
| Basınç farkı | 0 MPa 0 Bar 0 000032 |
| Bobin karakteristik değerleri | 24 V DC: 11,0 W |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları | +/- 10% |
| Akışkan basıncı | 0 MPa...0.6 MPa 0 Bar...6 Bar 0 000032...87 000032 |

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Maks. viskozite | 22 mm ² /s |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...80 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...35 °C |
| EN 12266-1'e göre kaçak oranı | A |
| Akış Kv | 11 m ³ /h |
| Standart anma debisi | 11750 l/min |
| Açma anahtarlama süresi | 275 ms |
| Kapama anahtarlama süresi | 290 ms |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Gövde malzemesi | Dökme pirinç |
| Gövde malzeme numarası | CW617N |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | EPDM |
| Vida malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Vida malzeme numarası | 1.4301 |
| Ürün ağırlığı | 1500 Gram |
| Koruma türü | IP65 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |