

# **Yarı döner tahrik birimi DRQ-40- -360-PPV-A**


**FESTO**

Ürün numarası: 150244  
Üretimden kalkacak ürün

Temassız algılama için, ayarlanabilir son konum yastıklaması, boşluk  
dengelemeli dişli çarklı tahrik düzeni.

271 ile 359 derece arası seçilebilir dönme açısı

İmalattan kalkan tip, 2017'e kadar mevcut.Alternatif ürünler için  
destek portaline bakın.



**Temsili örnek**

## **Bilgi sayfası**

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Büyüklük	40
Yastıklama açısı	96 deg
Dönme açısı	360 deg
Son konum toleransı	8 deg
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Kremayer mil/çark
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	2,5 ... 10 bar
6 bar' da max. dönme frekansı	1,2 Hz
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
6 bar'da teorik tork	9 Nm
Müsaade edilen kütle atalet momenti	0,005 kgm2
Ürün ağırlığı	3.470 g
Bağlantı şekli	Dişli dişli
Pnömatik bağlantı	G1/4
Tahrik mili için malzeme bilgisi	Karbonlu çelik
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)