


# Standart silindir DNG-320- -PPV-A-S6

Ürün numarası: 151900  
Üretimden kalkacak ürün


ISO 15552, NF E 49 003.1 ve UNI 10 290'a uygun, yaklaşım algılaması için, iki uçta ayarlanabilir yastıklama.

İmalattan kalkan tip. 2016'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Temsilli örnek



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 2.000 mm
Piston çapı	320 mm
Piston kolu dişi	M48x2
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Montaj konumu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Piston kolu ucu	Erkek diş
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	Maks. 120°C'ye dayanıklı sızdırmazlık elemanları
Çalışma basıncı	0,6 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	0 ... 120 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Yastıklama boyu	66 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	46.380 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	48.250 N
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	570 g
0 mm strokda ana ağırlık	53.200 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	G1
Kapak için malzeme bilgisi	Aluminium döküm
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik