


Kompakt silindir AEVU-100- -P-A

Ürün numarası: 156229

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Strok | 1 mm...25 mm |
| Piston çapı | 100 mm |
| Sönümleme | Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Çalışma şekli | tek etkili baskılayan |
| Piston mili ucu | Dişi diş |
| Tasarım | Piston Piston mili |
| Konum algılama | yaklaşım sensörü için |
| Varyantlar | tek taraflı piston mili |
| Çalışma basıncı | 0.06 MPa...1 MPa 6 Bar...10 Bar 8.7 000032...145 000032 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| Son konumlarda darbe enerjisi | 1 j |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 4516 N |
| 0 mm strokta hareketli kütle | 614 Gram |
| 10 mm strok başına hareketli kütle ek yük | 38 Gram |
| 0 mm strokta temel ağırlık | 2797 Gram |
| 10 mm strok başına ek ağırlık | 177 Gram |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak: geçiş deliği ile aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı | G1/4 |
| Kovan vidaları malzemesi | Galvanize çelik |
| Kapak malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
| Dinamik sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR TPE-U(PU) |

| Özellik | Değer |
|---------------------------|------------------------|
| Piston mili malzemesi | yüksek alaşımlı çelik |
| Silindir borusu malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |