


İkiz Silindir DPZJ-32-40-P-A-S2

Ürün numarası: 159971

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	40 mm
Ayarlanabilir son konum aralığı / uzunluk	10 mm
Piston çapı	32 mm
Tahrik ünitesi işletim türü	Çatal
Sönümlleme	Esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Kayar yatak
Tasarım	Kılavuz
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Varyantlar	Çift taraflı piston mili
Çalışma basıncı	0,1 MPa...1 MPa 1 Bar...10 Bar
Maks. hız	1 m/s
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Son konumlarda darbe enerjisi	0,5 Nm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	724 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	724 N
Alternatif bağlantılar	bkz. ürün çizimi
Pnömatik bağlantı	G1/8
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik