



Pozisyon sensörü SME-8-O-K-LED-24

Ürün numarası: 160251

FESTO

Elektrikli, dilli kontak, N/K kontak, T-slotlu silindirler için, kablolu.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	T-kanalı için
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kullanım talimatları	Tahrik sensörüne destek / genel bakış "Tahrik için doğru sensör"
Ölçme değeri	Konum
Ölçme prensibi	Manyetik Reed
Çevre sıcaklığı	-40 ... 60 °C
Tekrarlama doğruluğu	0,2 mm
Anahtarlama çıkışı	kontak zorunlu, çift kutuplu
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde kapalı kontakt
Anahtarlama süresi	2 ms
Kapama süresi	0,2 ms
Max. Anahtarlama frekansı	500 Hz
Max. Çıkış akımı	50 mA
Max. Anahtarlama gücü AC	1,5 VA
Max. Anahtarlama gücü DC	1,5 W
Gerilim düşmesi	≤ 2,5 V
Kısa devre korumalı	hayır
Aşırı yüke karşı dayanıklı	temin edilemez
Çalışma gerilimi aralığı AC	12 ... 30 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 ... 30 V
Kutup korumalı	hayır
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	3
Çıkış yönünde bağlantı	eksenel
Kablo uzunluğu	7,5 m
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Bağlantı şekli	T-kanalına sıkıştırılmış Kanala boylamasına takılabilir
Sıkma torku	0,2 Nm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	50 g
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, muhafaza	Epoksi reçine PC PET Yüksek alışimli paslanmaz çelik

Özellik	Değer
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP67
İzolasyon gerilimi	50 V
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kirlilik sınıfı	3