

กระบอกแพนเค้ก
DPCA-...-...-1/2"-
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8104871

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อับ	0.0625 in...4 in
Øลูกสูบ	1/2"
เกลียวก้านลูกสูบ	8-32 UNC-2B 8-32 UNC-2A
การทำให้หมด ๑	ไม่มีกั้นกระแทก แหวน/ แผ่นกั้นกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน วงแหวน/ แผ่นกั้นกระแทกยางยึดที่ด้านหน้า แหวน/ แผ่นกั้นกระแทกยางยึดที่ด้านหลัง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่ กด บทบาทเดียว ดึง
ปลายก้านลูกสูบ	เกลียวนอก ด้ายภายใน
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ลูกสูบ ก้านลูกสูบ กระบอกกระบอก
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
ตัวแปร	เพิ่มความทนทานต่อสารเคมี ผ่านก้านลูกสูบ ผ่านก้านลูกสูบกลวง คู่มือลูกสูบ PTFE เพิ่มเติม
แรงดันใช้งาน	15 psi...150 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-25.6 °F...250 °F
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	0.08 lb...0.46 lb
ประเภทของรัด	หมุน 90° ด้วยล้อตายแบบหมุนบนฝาปิด ด้วยลูกปืนตาเหลื่อที่ด้านท้าย หมุน 90° พร้อมตะเกียบหมุนที่ฝาท้าย พร้อมตะเกียบหมุนที่ฝาท้าย มีรูทะลุ พร้อมอุปกรณ์เสริม ทางเลือก:

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
พอร์กลม	เกลียวใน M5 เกลียวใน 10-32 UNF-2B
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
วัสดุซีลไดนามิก	FPM NBR
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
ท่อทรงกระบอกวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด