



Üç parmakli tutucu HGD-50-A

Ürün numarası: 161838

FESTO

kendinden merkezlemeli, içten veya dıştan tuma için kullanılabilir,
pozisyon temassız algılaması için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	50
Tutma çenesi başına strok	6 mm
Max. Değiştirme hassasiyeti	0,2 mm
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	$\leq 0,04$ mm
Tutucu parmakların sayısı	3
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu fonksiyonu	3-nokta
Tasarım yapısı	Kol
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
6 bar'da toplam kuvvet, açma	970 N
6 bar'da toplam kuvvet, kapama	880 N
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	4 Hz
6 bar' da min. açma süresi	10 ms
6 bar' da min. kapama süresi	10 ms
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
6 bar'da tutucu çenesi başına tutma kuvveti, açma	323 N
6 bar'da tutucu çenesi başına tutma kuvveti, kapama	293 N
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz dinamik	17,3 N
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	173 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx dinamik	0,047 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	4,7 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My dinamik	0,081 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	8,1 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz dinamik	0,053 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	5,3 Nm
Ürün ağırlığı	985 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Kapak için malzeme bilgisi	POM
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum Nikel kaplı
Tutma çeneleri için malzeme bilgisi	Alet çeliği Nikel kaplı