


# Küresel vana

## VZBA-21/2"-GG-63-T-22-F0710-V4V4T

Ürün numarası: 1686648

FESTO

2/2 yollu, flanş delik dizisi F0710, vida dişi EN 10226-1.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	2- Yollu-küresel vana
Tetikleme şekli	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	Rp2 1/2
Anahtarlama konum göstergesi	Kanal yönü = akış yönü
Flans delik şablonu	F07 F10
İç çap	65 mm
Nominal çap DN	65
Valf fonksiyonu	2/2
Yardımcı el kumanda	yok
Akış yönü	çift yönlü
Proses valfinin nominal basıncı	63
Tetikleme momenti	78 Nm
Standarda dayalı	DIN 3202-M3 EN 10226-1 ISO 5211
Ortam	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] Asal gazlar Su (su buharı yok) Nötr sıvılar Diğer akışkanlar talep üzerine
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 200 °C
Debi miktarı Kv	507 m <sup>3</sup> /h
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Gövde için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	PTFE PTFE takviyeli
Malzeme, bilya	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Bilya için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, mil	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Şaft için malzeme numarası	1.4401
Ürün ağırlığı	9.200 g
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç cihazlarının EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmeliği
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma