

ไดรฟ์หมุนโยก
DRRS-12-180-FH-Y9A
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8163608

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	12
มุมลดทอน	34.7 deg
ช่วงการปรับมุมหมุนต่อตำแหน่งปิดท้าย	+10 /-100 องศา
แผ่นหมด	0.05 mm
มุมหมุน	180 deg
มุมหมุนต่ำสุด	80 deg
มุมหมุนสูงสุด	200 deg
การทำให้หมด ๆ	การทำให้หมด ๆ ไฮดรอลิกภายในปกติ
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	เฟืองและตัวขับเฟือง
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
แรงดันใช้งาน	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	0.05 deg
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-C1-L
ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion	เหมาะสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ตามข้อกำหนดความภายในของ Festo ในระดับความรุนแรง F1A พร้อมข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ Cu/Zn/Ni
คลาสคัลลินรัม	คลาส 9 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	0.9 Nm
โมเมนต์มวลที่อนุญาตของความเฉื่อย	0.1 kgm ²
โมเมนต์ดัดสูงสุด	2 Nm
โหลดตามแนวแกนคงที่สูงสุด	80 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	310 g

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรัด	ทางเลือก: พร้อมชุดติดตั้ง มีรูทะลุ ด้วยเกลียวใน
พอร์ทลม	M3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
เพล็กซ์วัสดุ	เหล็กดัด
ซีลวัสดุ	NBR TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมไนไตรด์
วัสดุเพลทหน้าแปลน	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
วัสดุซีฟอง	เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ