

**กระบอกลมแบบคอมแพค**  
**ADN-63-70-A-P-A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8178284

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                          | มูลค่า                                                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ฮับ                                                  | 70 mm                                                      |
| Øลูกสูบ                                              | 63mm                                                       |
| เกลียวกันลูกสูบ                                      | M12x1.25                                                   |
| การทำให้หมด ๗                                        | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน                        |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                    | ตามต้องการ                                                 |
| ได้มาตรฐาน                                           | ISO 21287                                                  |
| ปลายกันลูกสูบ                                        | เกลียวนอก                                                  |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                    | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                                    |
| ตัวแปร                                               | กันลูกสูบด้านเดียว                                         |
| แรงดันใช้งาน                                         | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar                       |
| ฟังก์ชัน                                             | การแสดงคู่                                                 |
| สื่อปฏิบัติการ                                       | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม               | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                      | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ               | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                       | -20 °C...80 °C                                             |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                        | 1.3 J                                                      |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถีบกกลับ | 1750 N                                                     |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า     | 1870 N                                                     |
| การเคลื่อนที่มวล                                     | 335 g                                                      |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                     | 1172 g                                                     |
| ประเภทของรัด                                         | มีรูทะลุ<br>ด้วยเกลียวใน<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก: |
| พอร์ตกลม                                             | G1/8                                                       |
| วัสดุหมายเหตุ                                        | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                     |
| สกรูปลอกคอวัสดุ                                      | เหล็ก                                                      |
| วัสดุหุ้ม                                            | อะลูมิเนียมอัลลอย ชูบอโนไดซ์                               |
| ซีลวัสดุ                                             | TPE-U(PUR)                                                 |
| กันลูกสูบวัสดุ                                       | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                                       |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                           |
|-------------------|----------------------------------|
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวเรียบ |