


Kumanda FEC-FC21-FST

Ürün numarası: 177429

FESTO

FEC Compact 12 giriş / 8 röle çıkış, 110/230 V AC, FST. Plastik gövdeli kumanda birimi, vidalı bağlantı, 2 seri arabirim.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
Betriebsspannung	110 - 230 VAC +25% / -15%
Stromaufnahme	230 VAC 'de nominal olarak 40 mA
Leitungslänge Versorgungsspannung	10 m
Çevre sıcaklığı	0 ... 55 °C
Depolama sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Relatif hava nemi	95% yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP20 II
Ürün ağırlığı	330 g
Unempfindlichkeitsprüfung gegen Schwingungen	EN 60068-2-6-FC 10-57 Hz 0,075 mm 57 - 150 Hz 1g
Unempfindlichkeitsprüfung gegen Schock	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms 2 Şok/Yön
RUN/STOP Schalter	evet
Elektriksel bağlantı teknolojisi G/Ç	Schraubanschluss
Statusanzeigen	LED
Digitale Eingänge, Anzahl	12
Digitale Eingänge, Schnelle Zählengänge	2, her defasında maksimum 2 kHz
Digitale Eingänge, Incremental Encoder Anschluss	ja, max. 200Hz
Digitale Eingänge, Eingangssignalverzögerung	5 ms typ.
Digitale Eingänge, Eingangsspannung/-strom	24 VDC / 7 mA
Digitale Eingänge, Nennwert für TRUE	≥ 15 VDC
Digitale Eingänge, Nennwert für FALSE	≤ 5 VDC
Digitale Eingänge, Potenzialtrennung	ja, Optokoppler
Digitale Eingänge, Statusanzeige	LED
Digitale Eingänge, zulässige Länge der Anschlussleitung	30 m
Digitale Ausgänge, Anzahl	8
Digitale Ausgänge, Kontakt	Relais
Digitale Ausgänge, Ausgangsspannung	30 VDC, 250 VAC
Digitale Ausgänge, Ausgangsstrom	5 A
Digitale Ausgänge, Gruppenstrom	3,2 A
Digitale Ausgänge, Potenzialtrennung	evet
Digitale Ausgänge, Potenzialtrennung in Gruppen	ja, in Gruppen zu 4 bzw. 2
Digitale Ausgänge, Schaltfrequenz	25 Hz
Digitale Ausgänge, Schaltspele	100000
Digitale Ausgänge, Statusanzeige	LED
Serielle Schnittstelle, Anzahl	2
Serielle Schnittstelle, Anschlusstechnik	1x RJ11- / 1x RJ12-Burç
Serielle Schnittstelle, Nutzung als RS232C	RJ11 ja / RJ12 SM14 oder SM15 erforderlich

Özellik	Değer
Serielle Schnittstelle, Eigenschaften COM / EXT	RS232c, galvanische Trennung / TTL, keine galvanische Trennung
Serielle Schnittstelle, Nutzung als universelle Schnittstelle: EXT	300...115000 Bd 7N1, 7E1, 7O1, 8N1, 8E1, 8O1
Programmierung, Sprache	AWL, KOP
Programmierung, Bedienungssprache	DE, EN
Programmierung, Anzahl Programme und Tasks je Projekt	64
Programmierung, Anzahl Register (Worte)	256
Programmierung, Anzahl Merker	10000
Programmierung, Anzahl Timer (Status, Istwert, Sollwert)	256
Programmierung, Anzahl Zähler (Status, Istwert, Sollwert)	256
Programmierung, Unterstützung C/C++	evet
Programmierung, Unterstützung Dateihandling	evet