


# โซลินอยด์วาล์ว

## VSVA-B-B52-ZH-D1-F8

หมายเลขชิ้นส่วน: 8198568

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                                  | 5/2 bistable                              |
| ประเภทการดำเนินการ                             | ไฟฟ้า                                     |
| ความกว้าง                                      | 42 mm                                     |
| การไหลที่กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8778     | 1800 l/min                                |
| การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม                     | แผ่นเชื่อมต่อขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 |
| แรงดันใช้งาน                                   | -0.09 MPa...1.6 MPa<br>-0.9 bar...16 bar  |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                        | ตัวเลื่อนลูกสูบ                           |
| ระดับการป้องกัน                                | IP65<br>NEMA 4                            |
| ความกว้างปกติ                                  | 8 mm                                      |
| กว้าง                                          | 43 mm                                     |
| ฟังก์ชันการระบายอากาศ                          | ผ่านแผ่นเชื่อมต่อแต่ละแผ่น                |
| หลักการปิดผนึก                                 | อ่อน                                      |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                              | ตามต้องการ                                |
| ได้มาตรฐาน                                     | ISO 5599-1                                |
| แมนนวลทดสอบ                                    | คล้ำ                                      |
| ประเภทการกระตุ้น                               | นำร่อง                                    |
| ควบคุมการจ่ายอากาศ                             | ภายนอก                                    |
| ทิศทางการไหล                                   | ย้อนกลับได้                               |
| กับข้อกัน                                      | ความคุ้มครองที่ดี                         |
| ไฟลัดความดัน                                   | 0.3 MPa...1 MPa<br>3 bar...10 bar         |
| ความเหมาะสมของสัญญาณ                           | ใช่                                       |
| ค่า                                            | 1.6                                       |
| ค่า C                                          | 7.697 l/sbar                              |
| วาล์วไหล                                       | 1700 l/min                                |
| วาล์วไหลบนฐานรอง                               | 1400 l/min                                |
| การไหลที่เหมาะสมที่สุดของวาล์ว เชื่อมโยงด้วยลม | 1600 l/min                                |
| วาล์วไหลเชื่อมโยงด้วยลม                        | 1400 l/min                                |
| ความถี่การสลับสูงสุด                           | 5 Hz                                      |
| เปลี่ยนเวลา                                    | 16 ms                                     |

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| รอบการทำงาน                            | 100%                                            |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -10 °C...50 °C                                  |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 0 - 90 %                                        |
| ระดับความดันเสียง                      | 85 dB(A)                                        |
| สื่อควบคุม                             | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...50 °C                                  |
| แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดวาล์ว          | 1 Nm                                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 390 g                                           |
| ประเภทของรัด                           | บนแผ่นเชื่อมต่อ                                 |
| ข้อต่อไฟลิตแอร์ 12                     | แผ่นเชื่อมต่อขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1       |
| ช่องเชื่อมต่ออากาศ 14                  | แผ่นเชื่อมต่อขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1       |
| ข้อต่อลม 1                             | แผ่นเชื่อมต่อขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1       |
| ข้อต่อลม 2                             | ฐานรองวาล์ว, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1       |
| ข้อต่อลม 3                             | แผ่นเชื่อมต่อขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1       |
| ข้อต่อลม 4                             | แผ่นเชื่อมต่อขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1       |
| ข้อต่อลม 5                             | แผ่นเชื่อมต่อขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1       |
| ไฟลิตอินเทอร์เฟซ                       | ตามมาตรฐาน ISO 15218                            |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                          |
| ซีลวัสดุ                               | NBR                                             |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | อลูมิเนียมหล่อ                                  |
| วัสดุสกรู                              | เหล็ก                                           |