



Açılı kavrayıcı HGWM-08-EO-G6

Ürün numarası: 185693

FESTO

Mikro, strok dengelemesi.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	8
Max. tutucu çene aç boşluğu ax,ay	0,5 deg
Max. tutucu çene boşluğu Sz	0,03 mm
Max. Açılma açısı	17 deg
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	≤ 0,02 mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Tahrik türü	pnömatik
Çalışma şekli	tek etkili açık
Tutucu fonksiyonu	Açı
Tutma kuvveti emniyeti	No
Tasarım yapısı	Eğimli yüzey
Konum algılama	No
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	4 Hz
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde min. açma süresi	2,7 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde min. kapatma süresi	1,2 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Strok dengeleyicinin yay kuvveti	4 ... 6 N
Yay geri dönme momenti	0,5 Ncm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde toplam tutma torku kapatma	22 Ncm
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	7 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	20 Ncm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	20 Ncm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	20 Ncm
Ürün ağırlığı	23 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	POM
Malzeme, muhafaza	Yüksek alımlı paslanmaz çelik
Malzeme, tutma çeneleri	Yüksek alımlı çelik