

Açısal tutucu HGWM-12-EO-G8

Ürün numarası: 185701

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Maks. tutma çenesi açılı boşluğu ax, ay	0.5 drc
Maks. tutma çenesi boşluğu Sz	0.03 mm
Maks. açılma açısı	18.5 drc
Tutucu tekrarlaması hassasiyeti	0.02 mm
Tutma çenesi sayısı	2
Çalışma şekli	tek etkili Açık
Tutucu işlevi	Açık
Tasarım	Eğik düzlem
Konum algılama	Yok
Çalışma basıncı	2 Bar...8 Bar
Maks. çalışma frekansı tutucusu	4 hz
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi	3.7 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi	1.8 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Yay geri dönüş torku	1,3 000028
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma toplam tutma torku	64 000028
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik	20 N
Tutma çenesindeki maks. moment Mx statik	40 000028
Tutma çenesindeki maks. moment My statik	40 000028
Tutma çenesindeki maks. moment Mz statik	40 000028
Ürün ağırlığı	45 Gram
Montaj türü	sıkıştırılmış
Pnömatik bağlantı	M3
Kapak malzemesi	POM
Gövde malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Tutma çenelerii malzemesi	yüksek alaşımli çelik