


Paralel tutucu HGPP-12-A-G1

Ürün numarası: 187868

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Tutma çenesi başına strok	2.5 mm
Maks. değişim doğruluğu	0.1 mm
Tutucu tekrarlama hassasiyeti	0.02 mm
Tutma çenesi sayısı	2
Tahrik türü	pnömatik
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu işlevi	Paralel
Tutma kuvveti güvencesi	açarken
Tasarım	Kremayer/pinyon
Konum algılama	Hall sensörü için endüktif sensörler için
Çalışma basıncı	5 Bar...8 Bar
Maks. çalışma frekansı tutucusu	4 Hz
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi	30 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi	70 ms
Harici tutma parmağı başına maks. kütle	100 Gram
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik	70 N
Tutma çenesindeki maks. moment Mx statik	3 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment My statik	3 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment Mz statik	3 Nm
Ürün ağırlığı	173 Gram
Montaj türü	dışı dış ile
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	POM
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, sert eloksallı

Özellik	Değer
Tutma çenelerii malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, nikel kaplı