


ฐานรองท่อร่วมสุญญากาศ
VABX-A-P-VE-BH-VB010H
หมายเลขชิ้นส่วน: 8213837

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระยะเวลา	150.8 mm
ขนาดที่กำหนด หัวฉีดลวาล	0.95 mm
ขั้ว	12.55 mm
ขนาดวาล์ว	10 mm
ความเหนียว	การทดสอบการชนส่งที่มีระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-4 และ EN 60068-2-6
กันกระแทก	การทดสอบแรงกระแทกด้วยระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-5 และ EN 60068-2-27
ประเภทของตัวเก็บเสียง	เปิดใจ
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	ใช่
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ลักษณะอีเจ็คเตอร์	สุญญากาศสูง
องค์ประกอบการปรับ	สกรูหัวผ่า
ฟังก์ชันบูรณาการ	แรงกระตุ้นดีดออกไฟฟ้า วาล์วพัลส์อีเจ็คเตอร์ไฟฟ้า คันเร่ง วาล์วเปิด-ปิดไฟฟ้า เช็ควาล์ว ท่อไอเสียเปิด ด้วยไมโครไฟฟ้า
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	1
ประเภทการกระตุ้น	นำร่อง
ควบคุมการจ่ายอากาศ	ภายใน
ฟังก์ชันวาล์ว	2x3/2 ปิด monostable
จำนวนคอยล์โซลินอยด์วาล์วสูงสุด	2
เข้ากันได้กับ	ฐานตั้งวาล์ว VTUX-A-P
ประเภทการแสดงผล	ไฟ LED
การแสดงสถานะสัญญาณ	LED สีเหลือง การส่งงานวาล์ว
การใช้งานแรงดันอัตราการดูดสูงสุด	0.4 MPa
แรงดันใช้งานสำหรับการไหลของปริมาณการดูดสูงสุด	4 bar 58 psi

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
แรงดันใช้งาน	0.2 MPa...0.7 MPa 2 bar...7 bar
แรงดันใช้งานสูงสุด สูญญากาศ	0.38 MPa 3.8 bar 55.1 psi
สูญญากาศสูงสุด	0.093 MPa
แรงดันปกติในการทำงาน	0.6 MPa
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	6 bar 87 psi
ไฟลิตความดัน	0.2 MPa...0.7 MPa 2 bar...7 bar
ปริมาณการดูดสูงสุดที่ความดันบรรยากาศ	24 l/min
เวลาเต็มอากาศที่แรงดันใช้งานที่ระบุ	0.39 s
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	12.55 มม. x 150.8 มม. x 68.8 มม
การใช้พลังงานของตัวเองที่แรงดันไฟฟ้าใช้งานเล็กน้อย	โดยทั่วไป 2 mA
หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ SELV/PELV สังเกตแรงดันไฟฟ้าตก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 10 %
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM
ป้าย KC	เคซี อีเอ็มซี
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	น้ำมันเอสเตอร์ < 0.1มก./ลบ.ม. ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [...:2] ไม่สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	5 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP65
สื่อควบคุม	อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
ขนาดเต็มพื้นที่กำหนด	<= 2000 m NHN
ความสูงสูงสุด	2000 m
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	65 g
ระบบควบคุมไฟฟ้า	หลายขั้ว
ประเภทของรัด	ผูกคั่น
ข้อต่อลม 2	QS-4 QS-6 QS-8 QS-5/32 QS-1/4 QS-5/16 สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 4 มม. สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม. สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 8 มม. สำหรับท่อลม Ø 5/32" สำหรับท่อลม Ø 1/4" สำหรับท่อลม Ø 5/16"
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	PA เสริมแรง
วัสดุหุ้ม	PA เสริมแรง
ซีลวัสดุ	HNBR NBR
วัสดุของหัวจับ	ปอม
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ปลอกแขนวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
คลิป์วัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุเนื้ด	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุโอริง	HNBR NBR
สกรูปรับวัสดุ	PA เสริมแรง
วัสดุเก็บเสียง	PP โฟม PU
วัสดุสกรู	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุหัวฉีด	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด