


Yari döner tahrik birimi DRE-4-F04-Q08-FO

Ürün numarası: 189968

FESTO

tek etkili, hava bağlantısı VDI/VDE 3845' e göre, Namur valfler direkt bağlanabilir.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Ayar tahrik elemanının yapı büyüklüğü | 4 |
| Flans delik şablonu | F04 |
| Dönme açısı | 90 deg |
| Rakor bağlantısı standarda uygun | ISO 5211 |
| Yastıklama | Yastıklama yok |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Çalışma şekli | tek etkili |
| Tasarım yapısı | Kremayer mil/çark |
| Konum algılama | No |
| Kapatma yönü | Yay kuvveti, açma yönünde |
| Valf bağlantısı standarda uygun | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Çalışma basıncı | 2 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 3 |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Çevrim başına 6 bar'da hava tüketimi 0°-90°-0° | 1,8 l |
| Ürün ağırlığı | 1.200 g |
| Mil bağlantısı | V11 |
| Pnömatik bağlantı | Bağlantı pleyti G1/8 |
| Malzeme hakkında not | LABS içeren malzemeler mevcut |
| Tahrik mili için malzeme bilgisi | Alüminyum eloksal kaplama |
| Kapak için malzeme bilgisi | PA |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR |
| Gövde için malzeme bilgisi | Alüminyum eloksal kaplama |