


Solenoid bobin MSN1W-110AC-OD

Ürün numarası: 123061

FESTO

Alternatif gerilim (AC) için, soketsiz.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Min. çekme süresi	10 ms
Anahtarlama zamanı	100 %
Güç faktörü cos {phi}	0,7
Karakteristik bobin değerleri	110 V AC: 50 Hz, toplama gücü 7.5 VA, tutma gücü 5 VA 110 V AC: 60 Hz, toplama gücü 5 VA, tutma gücü 3.7 VA 120 V AC: 60 Hz, toplama gücü 5 VA, tutma gücü 3.7 VA
Müsaade edilir gerilim salınımı	bei 50Hz ±10 % bei 60Hz -10...+20 %
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	80 g
Elektriksel bağlantı	3-pinli Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre DIN EN 175301-803 e göre
Bağlantı şekli	sıkıştırılmış tutma kelepçeli Aksesuarlı
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, sıkma bağlantılar	Çelik
Malzeme, bobin	Bakır