



Pnömatik valf

VL-5/3G-3/4-D-4

Ürün numarası: 12463

FESTO

Bağlantı vidaları ile, bağlantı pleytsiz.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/3 kapalı
Tetikleme şekli	pnömatik
Genişlik	76 mm
Standart nominal debi	4.800 l/min
Çalışma basıncı	-0,9 ... 16 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Nominal genişlik	18 mm
Valf dilimi genişliği	82 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	ISO 5599-1
Yardımcı el kumanda	yok
ISO kodu	406
Kumanda şekli	direkt
Akış yönü	çift yönlü
Geçiş	Pozitif geçiş
Pilot basıncı	3 ... 16 bar
Kapama süresi	130 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	40 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ses basıncı seviyesi	85 dB(A)
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2.000 g
Bağlantı şekli	Bağlantı pleyti üzerine Geçiş delikli ve vidalı
Pilot hava bağlantısı 12	ISO 5599-1'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 4
Pilot hava bağlantısı 14	ISO 5599-1'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 4
Pnömatik bağlantı 1	ISO 5599-1'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 4
Pnömatik bağlantı 2	ISO 5599-1'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 4
Pnömatik bağlantı 3	ISO 5599-1'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 4
Pnömatik bağlantı 4	ISO 5599-1'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 4
Pnömatik bağlantı 5	ISO 5599-1'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum