

Yuvarlak silindir


CRHD-40- -PPV-A-MQ-S6

Ürün numarası: 195544

FESTO

Paslanmaya dayanıklı, erkek dişli yatak kapağı, dört vida delikli düz kapak, 120 °C sıcaklığı kadar dayanıklı tasarım

Kullanılan sızdırmazlık elemanları ve gres malzemesinden dolayı (sicaga dirençli) S6 varyasyonu gıda ürünlerile doğrudan temas etmesi doğru degildir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 ... 500 mm
Piston çapı	40 mm
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	Maks. 120°C'ye dayanıklı sızdırmazlık elemanları
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gereklidir)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-20 ... 120 °C
Yastıklama boyu	19,5 mm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	633 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	754 N
0 mm strokda hareket eden kütle	198 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	16 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.154 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	42 g
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme, kapak	Yüksek alıtımlı paslanmaz çelik
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM
Malzeme, muhafaza	Yüksek alıtımlı paslanmaz çelik
Malzeme, piston mili	Yüksek alıtımlı paslanmaz çelik