


Yuvarlak silindir CRHD-40- -PPV-A-MC-S6

Ürün numarası: 195550

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 mm...500 mm
Piston çapı	40 mm
Sönümleme	İki taraflı ayarlanabilir pnömatik sökümeleme
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Piston Piston mili
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Varyantlar	Isıya dayanıklı sızdırmazlık elemanları maks. 120 °C
Çalışma basıncı	1 Bar...10 Bar
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-20 °C...120 °C
Sönümleme uzunluğu	19.5 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	633 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	754 N
0 mm strokta hareketli kütle	198 Gram
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	16 Gram
0 mm strokta temel ağırlık	1154 Gram
10 mm strok başına ek ağırlık	42 Gram
Pnömatik bağlantı	G1/8
Kapak malzemesi	yüksek alaşımı paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM
Gövde malzemesi	yüksek alaşımı paslanmaz çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımı paslanmaz çelik