


Yuvarlak silindir ESNU-50-10-P-A

Ürün numarası: 196382

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 mm
Piston çapı	50 mm
Piston mili dış ölçüsü	M16x1,5
Sönümleme	Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Piston Piston mili Silindir boru
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.12 MPa...1 MPa 1.2 Bar...10 Bar
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Geri çekilmiş piston milinde yay geri dönüş kuvveti	95 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	95 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	1072.8 N
Hareketli kütle	438 Gram
0 mm strokta hareketli kütle	413 Gram
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	25 Gram
Ürün ağırlığı	1127 Gram
0 mm strokta temel ağırlık	1087 Gram
10 mm strok başına ek ağırlık	40 Gram
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)

Özellik	Değer
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Silindir borusu malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik