

# Paralel tutucu HGPM-12-EO-G9

Ürün numarası: 197567

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Tutma çenesi başına strok	3 mm
Maks. değişim doğruluğu	0.2 mm
Dönme simetrisi	0.15 mm
Tutucu tekraralama hassasiyeti	0.05 mm
Tutma çenesi sayısı	2
Tahrik türü	pnömatik
Çalışma şekli	tek etkili Açık
Tutucu işlevi	Paralel
Tutma kuvveti güvencesi	hariç
Tasarım	Eğik düzlem
Konum algılama	Yok
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) toplam tutma kuvveti, açma	27 N
Çalışma basıncı	4 Bar...8 Bar
Maks. çalışma frekansı tutucusu	4 hz
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi	11 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi	3.7 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti	13.5 N
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik	30 N
Tutma çenesindeki maks. moment Mx statik	0.5 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment My statik	0.5 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment Mz statik	0.5 Nm
Ürün ağırlığı	62 Gram
Montaj türü	dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Kapak malzemesi	POM
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Tutma çeneleri malzemesi	yüksek alaşımli çelik