


Checkbox CHB

Ürün numarası: 197890

FESTO



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Max. parça çapı	80 mm
Sayma fonksiyonu	evet
Koruma sınıfı	IP54
Encoder için bağlantı	RS 485 özelliklerine göre
Max. parça uzunluğu	Konveyör hızına ve talep edilen çözüme bağlı
Min. parça çapı	0,5 mm
Min. parça uzunluğu	3 mm
Çıkışlar	Konveyör cihazı kontrolü Konveyör kontrolü / Çalışmaya hazır "Warning" status message Hatalı çıkış Kamera – Serbest üfleme valfi Mod 0 Mod 1 Teil 1: İyi ve doğru yöneltilmiş Teil 2: İyi ve doğru yöneltilmiş Teil 3: İyi ve doğru yöneltilmiş Teil 4: İyi ve doğru yöneltilmiş Teil 5: İyi ve doğru yöneltilmiş Teil 6: İyi ve doğru yöneltilmiş Parça iyi ama yanlış yönlü Yanlış parça PLC_Power Sayma seviyesine ulaştı
Girişler	Yığılma sensörü 3 Yığılma sensörü 2 Yığılma sensörü 4 Yığılma sensörü 5 External start Counter Reset Harici hata Yığılma sensörü 6 Harici sensör Type Select 0 Yığılma sensörü 1 Type Select 6 Type Select 5 Type Select 1 Type Select 2 Type Select 3 Type Select 4
Her çeşit tip belek için maksimum miktarda oryantasyonlar	8
Type memories lerin max.sayısı	48
Ön seçim miktarı	Software CheckOpti

Özellik	Değer
Kumanda fonksiyonu	ayırmak tanımak saymak
Sayma aralığı	1 - 10 Mio.
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Dahili sigorta	1 A taşıyıcılar
Çalışma gerilimi aralığı AC	85 ... 264 V
Elektronik çıkış sınırlandırılması	700 mA
PLC bağlantısındaki max. toplam akım	1 A
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Çevre koşulları	Kuru Yabancı ışık etkilemelerinden korumak Mümkün olduğunca temiz çevre havası
Çevre sıcaklığı	10 ... 50 °C
Diyagnos arabirimi	4-pinli M12x1 Soket 115 Kbaud RS232 arabirimi