

Motor denetleme birimi CMMP-AS-C10-11A-P3-M3-C1

Ürün numarası: 2106335

FESTO

Motor sürücüsü CMMP-AS-...-M3'ü çalıştırmak için bir CAMC-DS-M1, CAMC-G-S1 veya CAMC-G-S3 geçmeli modül gereklidir.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Sistem filtresi	Entegre edilmiş
Gösterge	Yedi dijital gösterge
Çıkış frekansı	0 ... 1.000 Hz
Çıkış gerilimi aralığı AC	3x 0 - 360 V
Frenleme direnci	68 Ohm
Dijital lojik çıkışların özellikleri	Galvaniz izolasyonlu Kısmen serbestçe konfigure edilebilir
Empedans Set değer girişi	20 kOhm
Frenleme direncin impuls gücü	8,5 kVA
Max. Akım, dijital lojik çıkışlar	100 mA
Max. Tepe akımı süresi	5 s
Max. Ara devre gerilimi, DC	560 V
Nominal çıkış akımı	10 A
Nominal çalışma gerilimi AC	400 V
Nominal kontrolör gücü	6.000 VA
Nominal DC gerilim, lojik besleme	24 V
Nominal akım	11 A
Faz başına nominal akım, efektif	10 A
Hat frekansı	50 ... 60 Hz
Parametreleri konfigure eden arabirim	Ethernet USB Parametrelendirme ve devreye alma
Fazlardaki nominal çalışma gerilimi	3 fazlı
Güç tepe değeri	12.000 VA
Faz başına akım tepe değeri, efektif	20 A
Kilitleme freni kullanmadan lojik kaynaktaki akım tüketimi	1 A
Kirlilik sınıfı	2
Müsaade edilen lojik gerilim aralığı	± 20 %
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun Makine ekipmanlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 %
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Ürün ağırlığı	3.450 g
Analog monitör çıkışların sayısı	2
Analog Set değer girişlerin sayısı	2
24 V DC dijital lojik çıkışların sayısı	5

Özellik	Değer
Dijital lojik girişlerin sayısı	10
İletişim profili	DS301/DSP402
Proses arabirimi	256 pozisyon seti için G/Ç bağlantısı
Lojik giriş çalışma aralığı	8 ... 30 V
Monitör çıkışların çalışma aralığı	± 10 V
Set değer girişin çalışma aralığı	± 10 V
Monitör çıkışlarının çözünürlüğü	9 Bit
Encoder arabirim çıkışı, özellikler	Çözünürlük 16384 ppr
Encoder arabirim girişi, özellikler	3 fazlı encoder sinyali RS422 HIPERFACE EnDat SINCOS
Monitör çıkışların özellikleri	Kısa devre korumalı
Set değer girişlerin özellikleri	Akım için konfigüre edilebilir Devir için konfigüre edilebilir Fark girişleri
Lojik girişlerin özellikleri	Galvaniz izolasyonlu Bağımsız konfigüre edilebilir
Encoder arabirim çıkışı, fonksiyon	Sonradan bağlanan slave tahrik elemanı için set değer seçimi Devir sayısı kontrol modunda olan değer geri dönüşümü encoder sinyali üzerinden
Encoder arabirim girişi, fonksiyon	Encoder sinyali, devir sayısı set değeri RPM olarak Slave tahrik elemanının synchron modunda devir sayısını RPM olarak seçme.
Bus bağlantısı	9-pinli Erkek soket Sub-D
Fieldbus kaplini	CANopen DeviceNet Ethernet EtherNet/IP Profibus DP PROFINET
Max. Fieldbus aktarım hızı	1 Mbit/s
Bağlantı şekli	Gerginleştirilmiş Bağlantı pleyti üzerine
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun