

Yari döner tahrik birimi DRQ-100- -360-PPVJ-A


Ürün numarası: 150194
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Temassız algılama için, ayarlanabilir son konum yastıklaması, boşluk dengelemeli dişli çarklı tahrik düzeni.

271 ile 359 derece arası seçilebilir dönme açısı

İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	100
Yastıklama açısı	52 deg
Her iki yandaki dönüş açısının ayar sahası	-8 / + 8 deg
Dönme açısı	360 deg
Yastıklama	Pnömatiksel yastıklama, ayarlanabilir
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Kremayer mil/çark
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	2,5 ... 10 bar
6 bar' da max. dönme frekansı	0,4 Hz
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
6 bar' da teorik tork	150 Nm
Müsaade edilen kütle atalet momenti	0,2 kgm ²
Ürün ağırlığı	40.600 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	G1/2
Tahrik mili için malzeme bilgisi	Karbonlu çelik
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)