

Kılavuz birim EAGF-V2-KF-63-

Ürün numarası: 2608521

FESTO

ESBF elektrikli silindir için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	63
Strok	1 ... 500 mm
Ters yön boşluęu	0 µm
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Max. Kuvvet Fy	1.260 N
Maks. kuvvet Fy statik	1.600 N
Max. kuvvet Fz	1.260 N
Maks. kuvvet Fz statik	1.600 N
Max. tork Mx	75 Nm
Max. Tork, Mx statik	95 Nm
Max. tork My	90 Nm
Max. Tork, My statik	115 Nm
Max. tork Mz	90 Nm
Max. Tork, Mz statik	115 Nm
Yer deęiřtirme kuvveti	15 N
0 mm strokda hareket eden kütle	2.560 g
0 mm strokda ana aęırlık	5.525 g
10 mm strok başına gelen ek aęırlık	49 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	49 g
0 mm stroklu hareketli kütle için aęırlık merkezi	48 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için aęırlık merkezi için ek tolerans	4,1 mm
Baęlantı şekli	Diři diřli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kılavuz elemanı	İřlah çelięi
Malzeme, muhafaza	İřlenmiř alüminyum alıřımlı eloksal kaplama
Malzeme, boyunduruk plakası	Çelik