


# Doğrusal tahrik DGO-16- -PPV-A-B

Ürün numarası: 15222

FESTO

Temassız algılama için, mıknatıslı kavrama düzeni.



Temsili örnek

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 ... 2.500 mm
Piston çapı	16 mm
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Sürücü prensibi	kuvvetli kapama (mıknatıs)
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	1,7 ... 7 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Yastıklama boyu	14 mm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	121 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	121 N
10 mm strok başına düşen ek kütle	3 g
0 mm strokda ana ağırlık	620 g
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme, kapak	Alüminyum
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	Yüksek alımlı çelik