


Servo motor EMMS-AS-70-SK-LS-RRB

Ürün numarası: 1550891

FESTO

Redüktörsüz.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çevre sıcaklığı	-40 ... 40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 %
Uygun olduğu standart	IEC 60034
İzolasyon koruma sınıfı	F
EN 60034-1'e uygun seviye sınıfı	S1
Sıcaklık izleme	PTC-direnç
Koruma sınıfı	IP54
Şaft tasarımı Woodruff kaması	DIN 6885 A 4 x 4 x 16
Elektrik bağlantı sistemi	Erkek soket
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Nominal çalışma gerilimi DC	360 V
Nominal gerilim DC	360 V
Sargı anahtarı tipi	İçte yıldız
Kutup çifti adedi	4
Durma hali torku	1,64 Nm
Nominal tork	1,43 Nm
Tork tepe değeri	3,1 Nm
Nominal devir	5.300 1/min
Max. Devir	6.450 1/min
Nominal motor gücü	866 W
Nominal akım motor	2,2 A
Akım tepe değeri	5 A
Motor sabiti	0,647 Nm/A
Gerilim sabiti, fazlar arası	39,47 mVmin
Faz-faz sargı direnci	7,66 Ohm
Faz-faz sargı endüktansı	14,5 mH
Toplam güç aktarma atalet momenti	0,46 kgcm ²
Ürün ağırlığı	2.390 g
Müsaade edilir eksenel mil yükü	75 N
Müsaade edilir radyal mil yükü	150 N
Rotor konum sensörü	Resolver
Döner pozisyon enkoder arayüzü	SIN/COS analog sinyal
Döner pozisyon enkoderi ölçme prensibi	Endüktif
Fren tutma momenti	2 Nm
Fren için DC çalışma gerilimi	24 V
Güç tüketimi, fren	11 W
Frenin kütle atalet momenti	0,07 kgcm ²
Döngü süreleri, tutma freni	10 milyon boşta uyarma (sürtünmesiz)
MTTF, alt komponent	80 yıl, döner pozisyon enkoderi 1769 yıl, tutma freni
MTTFd, alt komponent	160 yıl, döner pozisyon enkoderi