


Ön ünite

ERMH-11-E17-30

Ürün numarası: 3385153
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	11
Tasarım yapısı	Elektromekanik döner modül
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Dönme açısı	Sonsuz
Dişli oranı	30:1
Nominal tork	1,8 Nm
Tekrarlama hassasiyeti	±0,01 °
Max. yanıl kuvvet	300 N
Ürün ağırlığı	1.298 g
Anahtarlama zamanı	100 %
Nominal akım motor	0,74 A
Motor tipi	Servo motor
Maks. çıkış hızı	200 1/min
Nominal çalışma gerilimi AC	230 V
Nominal motor gücü	22,1 W
Akım tepe değeri	1,5 A
Maks. statik çekme torku	40 Nm
Tork tepe değeri	4,5 Nm
Müsaade edilebilir yük kütle taşıma momenti	0,006 kgm ²
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun