


Ön ünite

ERMH-11-P-E17-30

Ürün numarası: 3385154
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	11
Tasarım yapısı	Elektromekanik döner modül hava beslemeli
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Dönme açısı	Sonsuz
Dişli oranı	30:1
Nominal tork	1,8 Nm
Tekrarlama hassasiyeti	±0,01 °
Max. yanıl kuvvet	300 N
Ürün ağırlığı	1.298 g
Anahtarlama zamanı	100 %
Nominal akım motor	0,74 A
Motor tipi	Servo motor
Nominal genişlik	4 mm
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Standart nominal debi	350 l/min
Maks. çıkış hızı	200 1/min
Nominal çalışma gerilimi AC	230 V
Nominal motor gücü	22,1 W
Akım tepe değeri	1,5 A
Maks. statik çekme torku	40 Nm
Tork tepe değeri	4,5 Nm
Müsaade edilebilir yük kütlesi taşıma momenti	0,006 kgm2
Pnömatik bağlantı	G1/8
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun