


Kumanda bloku CPX-CEC-S1-V3

Ürün numarası: 3472425

FESTO

Modüler kontrolör Codesys V3, Ethernet, seri arayüzler.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Protokol	CODESYS Level 2 EasyIP Modbus TCP TCP/IP
Ölçüler W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Ürün ağırlığı	135 g
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	95 % yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Maks. hat uzunluğu	30 m
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş PC
Ürüne özgü LED gösterge	ERR: PLC run-time error M= modify / forcing active PL: Yük beslemesi Not: Elektronik elemanları besleme, sensör besleme RUN: PLC Status SF: system error STOP: PLC status
Bus'a özgü LED gösterge	TP: Link/Traffic
Cihaza özel diyagnostik	Kanal ve modül oryantasyonlu diyagnostik Modüllerde düşük gerilim/kısa devre Diyagnostik belleği
Kontrol elemanları	RUN/Stop için döner anahtar
IP-adresin ayarlanması	DHCP CoDeSys ile MMI 'nin üzerinden
Ethernet arabirimi	RJ 45 (Soket, 8-kutuplu)
Ethernet, sayı	1
Ethernet, desteklenen protokoller	TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP
Ethernet, konnektör fişi	RJ45 Kovan 8-pinli
Ethernet, veri iletim hızı	10/100 Mbit/s
Parametreleri konfigure etmek	CODESYS V3
Konfigurasyon desteği	CODESYS V3
Ek fonksiyonlar	Diyagnostik fonksiyonlar Haberleşme fonksiyonu RS232

Özellik	Değer
CPU verisi	256 MB RAM 32 MB Flash 800 MHz işlemci
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma gerilimi DC, yük gerilimi	Pnömatikler yok: 18 - 30 V 24 V Midi/Maxi tip pnömatikler: 21.6 ila 26.4 V CPA tipi pnömatikler ile: 20.4 - 26.4 V MPA tipi pnömatikler ile: 18 - 30 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Tipik olarak 85 mA
Power failure buffering	10 ms
Seri arayüz, sayı	1
Veri arabirimi	RS232 arabirimi Sub-D 9-pin, soket 9,6 ... 230,4 kBit/s Galvaniz izolasyonlu
Programlama, çalışma dili	DE, EN
Programlama dili	IEC 61131-3'e uygun Kontak planı Komut listesi (KL) Yapısal metin Fonksiyon çizelgesi Sıralı fonksiyon çizelgesi İlave CFC
Programlama, dosya kullanım desteği	evet
Programlama yazılımı	CODESYS provided by Festo
Program memory	16 MB kullanıcı programı
Proses süresi	Yak. 200 µs/1 k komut
Fonksiyon modülleri	CPX modül diyagnosunu okuyun CPX Diyagnos statüsü CPX Diagnosetrace 'i kopyalayın ve diğerleri
Durum tespit işareti	28 kB kalıcı veri CoDeSys değişken konsept