


# Standart silindir DNG-40- -PPV-A-S6


Ürün numarası: 34855

FESTO

ISO 15552, NF E 49 003.1 ve UNI 10 290'a uygun, yaklaşım algılaması için, iki uçta ayarlanabilir yastıklama.



Exemplary representation



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 2.000 mm
Piston çapı	40 mm
Piston kolu dişi	M12x1,25
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömomatik yastıklama
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Uygun olduğu standart	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Piston kolu ucu	Erkek diş
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	Maks. 120°C'ye dayanıklı sızdırmazlık elemanları
Çalışma basıncı	0,6 ... 12 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	0 ... 120 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Yastıklama boyu	21 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	633 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	754 N
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	40 g
0 mm strokda ana ağırlık	790 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömomatik bağlantı	G1/4
Kapak için malzeme bilgisi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı