


Standart silindir DNG-200- -PPV-A-S3

Ürün numarası: 34981
Üretimden kalkacak ürün


ISO 15552, NF E 49 003.1 ve UNI 10 290'a uygun, yaklaşım algılaması için, iki uçta ayarlanabilir yastıklama.

İmalattan kalkan tip. 2014'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Temsilli örnek



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 2.000 mm
Piston çapı	200 mm
Piston kolu dişi	M36x2
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Montaj konumu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Piston kolu ucu	Erkek diş
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	piston kolu korozyona ve aside dayanıklı, piston kolu somunu paslanmaz çelikten, boğaz keçesi FKM
Çalışma basıncı	0,6 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Yastıklama boyu	50 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	18.096 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	18.850 N
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	250 g
0 mm strokda ana ağırlık	20.115 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	G3/4
Kapak için malzeme bilgisi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı