



Standart silindir DNG-125-50-PPV-A

Ürün numarası: 36395

FESTO

ISO 15552, NF E 49 003.1 ve UNI 10 290'a uygun, yaklaşım algılaması için, iki uçta ayarlanabilir yastıklama.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	50 mm
Piston çapı	125 mm
Piston kolu dışı	M27x2
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Montaj konumu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Piston kolu ucu	Erkek dış
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Çalışma basıncı	0,6 ... 12 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Yastıklama boyu	40 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	6.881 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	7.363 N
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	140 g
0 mm strokda ana ağırlık	7.305 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	G1/2
Kapak için malzeme bilgisi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımli çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımli